

Garant
Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, Queue Weldon, Ø D: 25mm

Données de commande

N° commande	212105 25
GTIN	4045197192530
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø queue D_s h6	20 mm
Longueur de col L_1	35 mm
Plaquette adaptée	RD..1003
Longueur totale L_{tot}	107 mm
Ø D_3	15 mm
Ø dents D_c	25 mm
Nombre de dents Z	3
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{max}	48 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	3,22 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12,45 mm
Perçage par interpolation a_p	2 mm
Angle d'attaque κ	15 - 30 degré
Type de queue	Queue Weldon
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP