

Garant**Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle γ : 60degré****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 215795 60 |
| GTIN | 4045197383242 |
| Classe d'article | 210 |

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plaquette adaptée | AP.. 1003 |
| Ø min. D | 17 mm |
| Ø fixation | 16 mm |
| Ø max. D ₁ | 45 mm |
| Long. de chanfrein l | 27,5 mm |
| Longueur totale L _{tot} | 52 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Larg. de chanfrein possible b | 13 mm |
| Angle γ | 60 degré |
| Hteur de chanfrein possible h | 24 mm |

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de dents effectif Z_{eff} | 3 |
| Avance par dent pour h_{max} | 0,12 mm |
| Nombre de plaquettes | 9 |
| Type de queue | avec alésage |
| Arrosage interne | oui |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraises à chanfreiner |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces | 219814 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP | 674252 8IP |