

Garant**Fraise à chanfreiner, avec alésage, Angle γ : 20degré****Données de commande**

N° commande	215795 20
GTIN	4045197658203
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Hteur de chanfrein possible h	9 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003
Ø max. D ₁	69 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Larg. de chanfrein possible b	26 mm
Ø min. D	17 mm
Long. de chanfrein l	27,5 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	3

Longueur totale L_{tot}	52 mm
Ø fixation	22 mm
Angle γ	20 degré
Avance par dent pour h_{max}	0,3 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814