

Garant**Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/7mm**

Données de commande

N° commande	215715 80/7
GTIN	4045197410665
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø fixation	27 mm
Longueur totale L _{tot}	50 mm
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Ø dents D _c	80 mm
Nombre de dents Z	7
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812