

**APHT 160440ER-46, SP6519, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	215777 UNI
GTIN	4045197503640
Classe d'article	28E

Description**Remarque(s):**

N'utiliser ces plaquettes **qu'avec la vis 229908** (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d'utilisation de plaquettes avec $r \geq 3,2$ mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l'assise doit être modifiée.

Rayon d'angle: 4 mm

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	4 mm
Code ISO plaquette	APHT 160440ER-46
Nuance	SP6519
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	45 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		