

Garant
APMX 16..04 TR, HB7525, Type: ST900

Données de commande

N° commande	215731 ST900
GTIN	4045197601766
Classe d'article	21A

Description
Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: $a_e = 0,3 \times D / a_{p_{max}} = 7$ mm.

Épaisseur plan de travail: 5,76 mm

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,18 mm

Description technique

Porte-outils adapté	AP..1604
Avance f_z par dent	0,18 mm
Type	ST900
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	APMX 16..04 TR
Nuance	HB7525

Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	340 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	235 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	195 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	190 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	150 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		