

# Fraise à chanfreiner avec alésage, pour plaquettes AP.., Angle γ: 30degré



### Données de commande

N° commande	215795 30
GTIN	4045197383228
Classe d'article	210

### Description

#### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

# **Description technique**

Long. de chanfrein l	27,5 mm
Hteur de chanfrein possible h	13 mm
Ø fixation	22 mm
Larg. de chanfrein possible b	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø min. D	17 mm
Plaquette adaptée	AP 1003
Angle γ	30 degré
Ø max. D <sub>1</sub>	65 mm



Nombre de dents effectif $Z_{\rm eff}$	3
Longueur totale L <sub>tot</sub>	52 mm
Avance par dent pour h <sub>max</sub>	0,2 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

# Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx- Plus® 8IP	674252 8IP