

## Garant

**Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 42/5mm**



### Données de commande

N° commande	212135 42/5
GTIN	4045197192752
Classe d'article	210

### Description

#### Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

#### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	42 mm
Plaquette adaptée	RD..1003
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	42 mm

Filetage attachement M	M16
Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	29,45 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Perçage par interpolation $a_p$	2 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	1,36 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8