

Garant**Fraise à copier (RD..12) 0° négatif, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
66/6mm**

Données de commande

N° commande	212145 66/6
GTIN	4045197192806
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Attention:

En cas d'utilisation des plaquettes à géométrie positive, ne **pas** employer les disques ni les vis de sécurité.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Description technique

Plaquette adaptée	RD..12T3
Ø fixation	27 mm

Jeu de vis de sécurité	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Jeu de vis pour plaquettes	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø dents D_c	66 mm
Ø D_3	54 mm
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Nombre de dents Z	6
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{min}	120 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	130 mm
Perçage par interpolation a_p	2,5 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	50,94 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,94 degré
Angle d'attaque κ	15 - 27 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219805
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219807
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
	674252 15IP

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP
