

**Garant**

**Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:  
25/2mm**



## Données de commande

N° commande	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2\ mm$ .

## Description technique

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Plaquette adaptée	RD..1003
Longueur totale L <sub>tot</sub>	35 mm
Filetage attachement M	M12
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	25 mm

Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	12,45 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Perçage par interpolation $a_p$	2 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	3,22 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP