

# AEG

## Perceuse-visseuse sans fil, Type: BS12C2



### Données de commande

N° commande	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Classe d'article	07A

### Description

#### Exécution:

##### AEG – Perceuse-visseuse sans fil

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Extrêmement compacte – seulement 176 mm de long.
- Réglage du couple sur 17 niveaux avec niveau de perçage.
- Mandrin à serrage rapide 10 mm.
- Carter d'engrenage métallique, protection électronique contre la surcharge.

#### Exécution - Descriptif:

- Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
- Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
- Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
- Extrêmement compacte – seulement 176 mm de long.
- Réglage du couple sur 17 niveaux avec niveau de perçage.

#### Avantage(s):

Extrêmement compacte, seulement 176 mm de long.

#### Livraison:

Avec 2 × batteries 12 V / 2,0 Ah, chargeur et valise de transport.

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073820 et 073846 - 073848.

Chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.

## Description technique

Type de moteur	Moteur bipolaire
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	20 mm
Poids	1,1 kg
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1500 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 10 mm
Référence fabricant	BS 12 C2
Couple max. dur	34 Nm
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Tension de la batterie	12 V
Utilisation type	Medium
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 350 min <sup>-1</sup>
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type B 12 V
Emballage	Valise
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	12 V, moteur bipolaire
USP2	Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec 2 batteries

---

## Accessoires

Li-Ion, système L1220 Type de batterie AB12

073825 AB12

Chargeur de batterie Type BL1418

073841 BL1418