

Garant

Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 25/3mm



Données de commande

N° commande	212135 25/3
GTIN	4045197406798
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Description technique

Plaquette adaptée	RD..1003
Filetage attachement M	M12
Longueur totale L_{tot}	35 mm
Ø dents D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_3	15 mm
Ø D_2	20,7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)

Nombre de dents Z	3
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12,45 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Perçage par interpolation a_p	2 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	3,22 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8