

Garant**Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/7mm**

Données de commande

N° commande	215850 50/7
GTIN	4045197221773
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Avec alésage pour vissage.

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.

- **Détourage et rainurage, copiage vers l'intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

- **Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).**

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur totale L _{tot}	40 mm
Ø fixation	22 mm

Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Ø dents D_c	50 mm
Nombre de dents Z	7
Angle de plongée oblique α_{max}	0,32 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	44,85 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	97 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	98 mm
Ø D_3	47 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP