

Garant

Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/8mm



Données de commande

N° commande	215850 63/8
GTIN	4045197221797
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Avec alésage pour vissage.

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.

- Détournage et rainurage, copiage vers l'intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

- Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

Description technique

Longueur totale L _{tot}	40 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Ø dents D _c	63 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø fixation	22 mm
Nombre de dents Z	8
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,25 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	57,85 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	123 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	60 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP