

Garant
Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 32/2mm


Données de commande

N° commande	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Excellent enlèvement des copeaux, car utilisation de 2 ou 3 dents par rotation.

Utilisation:

Pour le fraisage par interpolation et le contournage.

Remarque(s):

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	54 mm
Ø dents D_c	32 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur totale L_{tot}	114 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Plaquette adaptée	AP.. 1003
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	38 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Nombre de plaquettes	8

Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814