



**CC. T 09T304, Nuance: CA6525**



## Données de commande

N° commande	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Classe d'article	25E

## Description

CC. T 09T304 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	MQ
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage