

Garant
Fraise à dresser à 90°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 24,7/4mm


Données de commande

N° commande	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Classe d'article	210

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux pour le rainurage.

Remarque(s):

Mandrins pour fraises filetées, voir chapitre 3 du catalogue.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø dents D _c	24,7 mm
Longueur totale L _{tot}	35 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003
Filetage attachement M	M12
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Nombre de dents Z	4
Perçage par interpolation Ø D _{max}	47,4 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	46,4 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	0,73 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	19,55 mm
$\varnothing D_3$	21,7 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814