



Visseuse spéciale sans fil, Type: C12RAD



Données de commande

N° commande	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse d'angle sans fil et tournevis à cliquet

- Composants électroniques REDLINK™ avec commande progressive de la vitesse de rotation, rotation droite/gauche et protection contre la surcharge.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Batteries Red Li-Ion avec surveillance des cellules individuelles et indication de capacité.

Perceuse-visseuse **d'angle** compacte légère et maniable pour endroits difficiles d'accès, très compacte – **approche d'angle seulement 95 mm**. Réglage électronique du couple sur 10 niveaux avec niveau de perçage, mandrin à serrage rapide **FIXTEC**. Une LED rouge signale le couple atteint.

Avantage(s):

Très compacte, approche d'angle de seulement 95 mm.

Livraison:

Avec batterie, chargeur et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814 et 073839.

Description technique

Capacité de la batterie	2 Ah
Forme	Perceuse visseuse d'angle
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	25 mm
Référence fabricant	C12RAD-202B

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 800 min ⁻¹
Poids	1,1 kg
Porte-outils	Ø 1,0 – 10 mm
Tension de la batterie	12 V
Couple max. dur	12 Nm
Utilisation type	Medium
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
Type de produit	Visseuses

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12