

HEDI

Dérouleuse de câble, Type: 10N



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 081194 10N |
| GTIN | 4003644016969 |
| Classe d'article | 08B |

Description

Exécution:

Dérouleuses de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.

Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 150°**.

Fonctionnement:

IP24: protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleuses de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Description technique

| | |
|---------------------|-----------|
| Matériau boîtier | Plastique |
| Hauteur | 275 mm |
| Type | 10N |
| Conception du câble | 3G1,5 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Matériau câble | Caoutchouc néoprène |
| Largeur | 185 mm |
| Puissance nominale déroulé | 2000 (16 A) W |
| Longueur | 325 mm |
| Classe de câble | H07RN-F |
| Longueur câble | 10 m |
| Tension nominale | 250 V |
| Indice de protection IP | IP 24 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de fiche, entrée | F |
| Type de produit | Dérouleur de câble |