



**CC. T 060202, Nuance: CA510**



## Données de commande

N° commande	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Classe d'article	25E

## Description

CC. T 060202 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 140 - 450 m/min

## Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	HQ
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 450 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage