



## Kit étau magnétique VersaMAG, Type: VERSA-01



### Données de commande

N° commande	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

Aimant permanent compact et puissant avec étau pour le serrage sans outil de diverses pièces sur des surfaces magnétiques.

- **Utilisation mobile, flexible et rapide. S'adapte à n'importe quel poste de travail grâce à sa construction compacte et à son aimant permanent ultra-fin.**
- **Optimise chaque poste de travail: travail propre et sûr pour une grande variété d'applications.**
- **Système modulaire: le système modulaire unique garantit un maintien sûr dans les situations de travail les plus diverses et peut être complété en permanence par des accessoires adaptés.**
- **L'étau présente une plage de serrage de 108 mm et une largeur de mors de 100 mm.**
- **Mors de serrage interchangeables de différentes hauteurs pour le serrage de matériaux plus volumineux tels que des tôles et des tuyaux.**
- **Grâce au système innovant à 2 rotors, force de maintien pouvant atteindre 7800 N pour un serrage sûr sur toutes les surfaces magnétiques, même pour les tôles minces (à partir de 4 mm d'épaisseur).**
- **Serrage dans des espaces exigus ou des plans verticaux? Pas de problème grâce à la conception compacte et à l'aimant permanent ultra-mince.**
- **Alignement précis de l'aimant permanent à l'aide d'une pré-magnétisation de 30%.**
- **Serrage sûr de pièces pour la phase d'usinage suivante avec différents outils électriques, par ex. meuleuses d'angle, perceuses-visseuses, scies, MULTIMASTER, etc.**

#### Livraison:

1 × aimant permanent, 1 × plaque de montage, 1 × étau, 1 × clé à 6 pans creux 3 mm, 1 × sangle d'arrimage.

### Description technique

Longueur A	212 mm
Poids	7,25 kg
Largeur B	70 mm
Largeur mors	100 mm
Hauteur mors	40 mm
Force d'attraction de l'aimant	7800 N
Type de produit	Plateau magnétique