

Garant**Surlunettes pour porteurs de lunettes, Teinte des verres: CLEAR****Données de commande**

N° commande	096240 CLEAR
GTIN	4067263106906
Classe d'article	01C

Description**Exécution:**

Les surlunettes GARANT allient confort et sécurité dans un design moderne. Les **branches réglables** en inclinaison et le **support de nez souple** s'adaptent à n'importe quelle forme de visage ou de tête et garantissent un ajustement optimal. L'oculaire panoramique assure une **protection latérale** avec une excellente perception. Le revêtement offre au porteur une **protection antibuée durable** et est également **résistant aux rayures** (certification KN). Une **lèvre d'étanchéité** sur le bord supérieur de la monture empêche toute pénétration de poussières et de particules. Convient comme lunettes pour visiteurs ou surlunettes pour porteurs de lunettes.

Norme:

EN ISO 16321

Livraison:

Lunettes de protection livrées avec étui à lunettes 096938.

Description technique

Identification des verres	HO U1,2CT 1 KN
Revêtement des verres	antibuée
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Protection anti-UV	Standard
Matériau verres	Polycarbonate

Caractéristique de la monture	Coussinets
Caractéristique de la monture	Inclinaison des branches réglable
Exécution	Surlunettes
Type de produit	Surlunettes

Accessoires

Etui à lunettes pour lunettes intégrales Type CASE	096938 CASE
--	-------------