

**CCMT 09T308, Nuance: CA6525****Données de commande**

N° commande	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 09T308 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 140 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Brise-copeaux	MQ
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage