


**CC. T 09T304, Nuance: CA510**

**Données de commande**

N° commande	260097 CA510
GTIN	4960664696475
Classe d'article	25E

**Description**

CC. T 09T304 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 140 - 450 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	140 - 450 m/min
Brise-copeaux	HQ
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage