


DNMG 150604, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	250796 CA510
GTIN	4960664698288
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150604 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 450 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	PS
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage