


DNMG 150608, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	250797 CA510
GTIN	4960664698295
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 CA510 Nuance: CA510
 Brise-copeaux: PS
 Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 450 m/min
Brise-copeaux	PS
Condition de coupe	Continue

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage