

**Garant**
**DN. G 110404, Nuance: HB7415**


### Données de commande

N° commande	250752 HB7415
GTIN	4045197667090
Classe d'article	21G

### Description

DN. G 110404 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 70 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	TIM
Application principale	S
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 70 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage