



Echelle combinée MultiMaster 5, Nombre de marches: 5



Données de commande

N° commande	966101 5
GTIN	4003866403318
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Une échelle, 5 modes: échelle pliante, échelle pliante pour escaliers, échelle d'appui en mode offset, échelle d'appui et échelle d'appui déployée.

Passage simple et rapide d'un mode à l'autre d'une seule main et plan d'appui à réglage fin au pas de 35 mm.

Montants en aluminium anodisé, marches de 80 mm de profondeur avec technologie Safer Step. Assemblage marche-montant riveté. Transport ergonomique grâce aux 2 roulettes sur le plan d'appui. Partie supérieure de forme spéciale avec poignée. La partie supérieure peut être posée sur des coins intérieurs et extérieurs ainsi que sur des poteaux, pour une flexibilité et une polyvalence accrues. Partie supérieure avec bac aimanté pour petites pièces ainsi que 2 supports clipsables et logement central pour visseuse sans fil ou outil similaire.

Norme:

DIN EN 131-4.

Description technique

Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Largeur échelle repliée	0,64 m

Nombre de marches	5
Poids	11,4 kg
Norme	DIN EN 131-4.
Longueur échelle repliée	1,83 m
Longueur comme échelle double	1,83 m
Hauteur de travail échelle double env.	3,15 m
Longueur échelle dépliée	2,88 m
Profondeur échelle repliée	0,23 m
Plateau disponible	oui
à roulettes	oui
Série	MultiMaster
Hauteur de travail échelle d'appui env.	3,7 m
Exécution marchepied	étage
Matière	Aluminium
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelle multi-usage