


**DNMG 150608, Nuance: CA6525**

**Données de commande**

N° commande	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Classe d'article	25E

**Description**

DNMG 150608 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Brise-copeaux	MS
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,7 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,35 mm/tr
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage