

**Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 36mm****Données de commande**

N° commande	236650 36
GTIN	4047109025684
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

- **Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.**
- **Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.**
- **Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.**
- **Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.**

Utilisation:

- **Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.**
- **Avec pointe de centrage 236655 – 236657.**
- **Avec plaquette 236740 – 237080.**

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652 – 236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

Description technique

Réf. pointe de centrage	26
-------------------------	----

Nombre de dents Z	1
Vis pour corps de base	239655 15IP1
Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Réf. corps de base	33
Jeu de vis pour plaquettes	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	36
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Corps de base KOMET® Ø DC 33 mm	236652 33
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP1	239655 15IP1
Corps de base KOMET® Ø DC 33 mm	236653 33
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 26	236655 26
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
Corps de base KOMET® Ø DC 33 mm	236654 33
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 26	236656 26
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239655 15IP

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte
8IP2

239655 8IP2

Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron® Type 26

236657 26