

**DNMG 150608, Nuance: CA4515**

Données de commande

N° commande	250797 CA4515
GTIN	
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Brise-copeaux	STD
Application principale	K
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaque	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage