

Garant
CC. T 09T302, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	260148 HB7020
GTIN	4045197698841
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T302 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Brise-copeaux	SM
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Application principale	P

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage