

HEDI

Dérouleur de câble, Type: 15N



Données de commande

N° commande	081194 15N
GTIN	4003644016990
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Dérouleurs de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.

Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 150°**.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleurs de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Description technique

Classe de câble	H07RN-F
Type	15N
Matériau câble	Néoprène
Longueur câble	15 m
Largeur	185 mm
Longueur	325 mm

Conception du câble	3G1,5
Puissance nominale déroulé	2000 (16 A) W
Hauteur	275 mm
Matériau boîtier	Plastique
Tension nominale	250 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	F
Type de produit	Dérouleur de câble