

 KOMET**Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, Ø DC m7: 26,5mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 236635 26,5 |
| GTIN | 4047109099647 |
| Classe d'article | 24P |

Description**Exécution:**

- Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
- Angle d'incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d'obtenir une précision parfaite ($\pm 0,1$ mm en règle générale).
- Arrosage interne dirigé directement sur les taillants (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
- Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
- Pour utilisation statique ou rotative.
- Possibilité de perçage excentré dépendant du Ø jusqu'à 1,5 mm.

Utilisation:

Avec plaquettes 236740 – 237080.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

- **Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.**
- Sur demande – coupe à gauche; – 2×D, – autres Ø; – modèles spéciaux – amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

Description technique

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ø max. possible par sélection | 28,5 mm |
| Long. utile L ₁ | 81 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Code ISO plaquette | WOEX 05T304 24-... |
| Nombre de dents Z | 1 |
| Ø queue ABS® D _s | 50 mm |
| Série | KUB Trigon® |
| Ø nom. D | 26,5 |
| Limite de réglage maximum V _{max} | 1 mm |
| Longueur de col L _A | 116 mm |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D |
| Queue | ABS |
| Application de perçage | Centrage |
| Application de perçage | Perçage |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique |
| Application de perçage | Perçage transversal sous condition |
| Application de perçage | Perçage d'une cavité |
| Application de perçage | Sortie en biais |
| Application de perçage | convexe |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP2 | 239652 8IP2 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm | 211750 1,3 |