

Cordon prolongateur pour F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 15B



Données de commande

N° commande	081183 15B
GTIN	4003644002214
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).

Avec prises pour les **pays suivants: F, B, PL et CZ**. Pour utilisation dans des conditions dures, résiste aux huiles et aux acides, avec surface lisse, résistante à l'usure.

Câble blindé en PU, très souple H07BQ-F 3G1,5.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Longueur câble	15 m
Classe de câble	H07BQ-F
Pour pays	F; B; PL; CZ
Type	15B
Matériau câble	Câble blindé
Conception du câble	3G1,5
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de fiche, entrée	E
Attribut des noms de produit	250 V
Tension	250 V
Type de produit	Rallonges (électriques)

Accessoires

Système d'accrochage de câble CableFix Type L	081191 L
Système d'accrochage de câble CableFix Type S	081191 S
Système d'accrochage de câble CableFix Type XL	081191 XL