

**Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 50mm****Données de commande**

N° commande	236650 50
GTIN	4047109081635
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

- Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.
- Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.

Utilisation:

- Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
- Avec pointe de centrage 236655 – 236657.
- Avec plaquette 236740 – 237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652 – 236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

Description technique

Nombre de dents Z	1
-------------------	---

Jeu de vis pour plaquettes	239655 10IP (2,8 Nm)
Réf. corps de base	46
Code ISO plaquette	WOEX 06T304
Vis pour corps de base	239655 20IP
Réf. pointe de centrage	46
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	50
pour Ø pouce	1 31/32 pouce
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239655 20IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46	236655 46
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Corps de base KOMET® Ø DC 46 mm	236653 46
Corps de base KOMET® Ø DC 46 mm	236652 46
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46	236656 46
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 10IP	239655 10IP

Corps de base KOMET® Ø DC 46 mm	236654 46
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP2	239655 20IP2
Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron® Type 46	236657 46