


**VNMG 160404, Nuance: SW05**

**Données de commande**

N° commande	251752 SW05
GTIN	4960664629923
Classe d'article	25E

**Description technique**

Brise-copeaux	MQ
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 140 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	Ti
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/tr
Nuance	SW05
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage