



Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 54mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 236650 54 |
| GTIN | 4047109081673 |
| Classe d'article | 24L |

Description

Exécution:

- Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.
- Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.

Utilisation:

- Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
- Avec pointe de centrage 236655 – 236657.
- Avec plaquette 236740 – 237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652 – 236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

Description technique

| | |
|--------------------|-------------|
| Code ISO plaquette | WOEX 06T304 |
|--------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Réf. corps de base | 46 |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| Vis pour corps de base | 239655 20IP |
| Nombre de dents Z | 1 |
| Réf. pointe de centrage | 46 |
| Série | KUB Centron® |
| Ø nom. D | 54 |
| pour Ø pouce | 2 1/8 pouce |
| Application de perçage | Centrage |
| Application de perçage | Perçage transversal sous condition |
| Application de perçage | Sortie en oblique sous condition |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Forets à plaquettes |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron® Type 46 | 236657 46 |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP | 239655 20IP |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 10IP | 239655 10IP |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Corps de base KOMET® Ø DC 46 mm | 236654 46 |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP2 | 239655 20IP2 |
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46 | 236655 46 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP | 674252 10IP |

| | |
|---|-----------|
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46 | 236656 46 |
| Corps de base KOMET® Ø DC 46 mm | 236653 46 |
| Corps de base KOMET® Ø DC 46 mm | 236652 46 |