



## Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 64mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 236650 64     |
| GTIN             | 4047109081772 |
| Classe d'article | 24L           |

### Description

#### Exécution:

- Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.
- Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.

#### Utilisation:

- Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
- Avec pointe de centrage 236655 – 236657.
- Avec plaquette 236740 – 237080.

#### Adapté(s) pour:

Corps de base 236652 – 236654.

#### Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).  
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

### Description technique

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de dents Z | 1 |
|-------------------|---|

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Réf. corps de base         | 55                                    |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239655 15IP (6,3 Nm)                  |
| Vis pour corps de base     | 239655 20IP2                          |
| Code ISO plaquette         | WOEX 080404                           |
| Réf. pointe de centrage    | 46                                    |
| Série                      | KUB Centron®                          |
| Ø nom. D                   | 64                                    |
| Application de perçage     | Centrage                              |
| Application de perçage     | Perçage transversal sous condition    |
| Application de perçage     | Sortie en oblique sous condition      |
| Application de perçage     | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne           | oui                                   |
| Type de produit            | Forets à plaquettes                   |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm   | 236654 55    |
| Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce<br>Longueur totale 50 mm | 659874 50    |
| Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm   | 236652 55    |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP          | 239655 15IP  |
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46                         | 236656 46    |
| Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron® Type 46                     | 236657 46    |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP2         | 239655 20IP2 |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP      | 674252 15IP  |
| Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm   | 236653 55    |

Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46

236655 46