



Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 22mm



Données de commande

N° commande	236650 22
GTIN	4047109293502
Classe d'article	24L

Description

Exécution:

- Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.
- Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.

Utilisation:

- Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
- Avec pointe de centrage 236655 – 236657.
- Avec plaquette 236740 – 237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652 – 236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

Description technique

Vis pour corps de base	239655 8IP
------------------------	------------

Nombre de dents Z	1
Réf. pointe de centrage	20
Réf. corps de base	20
Code ISO plaquette	WOEX 030204
Jeu de vis pour plaquettes	239655 6IP (1,01 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	22
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron® Type 20	236657 20
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Corps de base KOMET® Ø DC 20 mm	236654 20
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP	239655 8IP
Corps de base KOMET® Ø DC 20 mm	236653 20
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 20	236655 20
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP1	239655 6IP1
Corps de base KOMET® Ø DC 20 mm	236652 20
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 20	236656 20
	239655 6IP

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte
6IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini
0,6 Nm

211750 0,6