



Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 57mm



Données de commande

N° commande	236650 57
GTIN	4047109081703
Classe d'article	24L

Description

Exécution:

- Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.
- Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.

Utilisation:

- Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
- Avec pointe de centrage 236655 – 236657.
- Avec plaquette 236740 – 237080.

Adapté(s) pour:

Corps de base 236652 – 236654.

Livraison:

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

Description technique

Nombre de dents Z	1
-------------------	---

Réf. corps de base	55
Réf. pointe de centrage	46
Jeu de vis pour plaquettes	239655 15IP (6,3 Nm)
Code ISO plaquette	WOEX 080404
Vis pour corps de base	239655 20IP2
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	57
Application de perçage	Centrage
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP2	239655 20IP2
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46	236655 46
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 46	236656 46
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Pointe de centrage carbure KOMET KUB Centron® Type 46	236657 46
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239655 15IP
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm	236653 55

Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm	236654 55
Corps de base KOMET® Ø DC 55 mm	236652 55
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600