

**Garant**
**Porte-outils à levier, court, droite, Carré / plaquette: 16/06 mm**

**Données de commande**

N° commande	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PWLNR/L 1620X06

Plaquette adaptée: WN.. 0604..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 25 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 30 mm

Longueur totale L: 77 mm

Sous-plaquette: 259031 9

**Description technique**

Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	PWLNR/L 1620X06
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0604..

Sous-plaquette	259031 9
Levier	259015 6
Ressort	259046 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Vis de levier	259018 4
Longueur totale L	77 mm
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis de levier Type 4	259018 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Levier Type 6	259015 6
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Sous-plaquette Type 9	259031 9
Ressort Type 2	259046 2