



Perceuse-visseuse sans fil, Type: M12BDD2



Données de commande

N° commande	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. **Carter d'engrenage métallique robuste** pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

- **Moteur c.c. tétrapolaire avec couple élevé nécessitant peu d'entretien.**
- **Composants électroniques REDLINK™ – Gestion maîtrisée des charges avec protection contre la surcharge pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.**
- **Longueur de 185 mm seulement.**
- **Réglage du couple sur 19 niveaux avec niveau de perçage.**

Avantage(s):

Très compacte, seulement 185 mm de long.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, clip ceinture, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073814, 073815, 073829 et 073840.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	22 mm
Utilisation type	Medium
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 400 min ⁻¹
Type de moteur	Moteur tétrapolaire
Couple max. dur	30 Nm
Capacité de la batterie	2 Ah
Poids	1,2 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 10 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1500 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Référence fabricant	M12BDD-202C
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Tension de la batterie	12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuses-visseuses

Accessoires

Tournevis d'angle Type OSD2	073920 OSD2
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12

Chargeur de batterie Type M1218FC

073840 M1218FC

Tournevis d'angle Type WB1

073920 WB1