

**CCMT 060204, Nuance: CA510**

Données de commande

N° commande	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Brise-copeaux	GK
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage