


VNMG 160404, Nuance: CA4515

Données de commande

N° commande	251822 CA4515
GTIN	4960664600373
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	K
Brise-copeaux	STD
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,75 - 3 mm
Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage