

**HOLEX®**
**VNMG 160404 Boîte de 10 pièces, Nuance: HBX020**

**Données de commande**

N° commande	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Classe d'article	22D

**Description**

VNMG 160404 Boîte de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,75 - 3,5 mm

Avance  $f$ : 0,08 - 0,45 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	PM
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,75 - 3,5 mm
Avance $f$	0,08 - 0,45 mm/tr
Nuance	HBX020

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre