


VNMG 160404, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 m/min
Application principale	M
Brise-copeaux	MQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage