


**VNMG 160404 Boîte de 10 pièces, Nuance: HBX130**

**Données de commande**

N° commande	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Classe d'article	22D

**Description**

VNMG 160404 Boîte de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe  $a_p$ : 0,75 - 4 mm

Avance f: 0,08 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,75 - 4 mm
Brise-copeaux	MM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,08 - 0,35 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HBX130

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Porte-outils à levier
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4
Affectation des plaquettes	neutre