

**Garant****Tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm, Type d'attache-ment: SK40**

## Données de commande

N° commande	237568 SK40
GTIN	4045197816467
Classe d'article	29W

## Description

Tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm SK40 Ø ext. D<sub>1</sub>: 55 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 70 mm

Longueur de col A: 90 mm

## Description technique

Long. utile L <sub>1</sub>	70 mm
Type d'attache-ment	SA40
Ø ext. D <sub>1</sub>	55 mm
Longueur de col A	90 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

