

Garant**Coffret d'alésage micrométrique numérique avec tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm, Type d'attachement: SK40**

Données de commande

N° commande	237567 SK40
GTIN	4045197816726
Classe d'article	29W

Description

Exécution:

Mallette comprenant une **tête à aléser numérique** 237568, une **unité d'affichage numérique** 237601, des barres d'alésage et des accessoires.

Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.

Fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm Ø.

Réglage du Ø avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.

Pour Ø 9,75 – 88,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type **CC..0602..**

Livraison:

1 tête à aléser: 237568 SK40

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;
237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;

237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ;
237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06

1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

1 unité d'affichage numérique: 237601

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Arrosage interne: oui

Description technique

Type d'attachement	SA40
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Barre d'alésage réglable	237640
Porte-plaquettes pour semelles	237565
CC.T 060204 Nuance CU7010	260052 CU7010
Barre d'alésage	237636
Tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm Type d'attachement SK40	237568 SK40
Barre d'alésage	237630
Barre d'alésage	237634
Barre d'alésage	237632
Barre d'alésage réglable	237642
Unité d'affichage numérique	237601
Jeu sans fixation Ø 9,75 – 88,1 mm	237599